

TECHNIC line ELEKTRONIKER-ZANGEN



aus hochwertigem Kugellagerstahl (Chrom-Stahl) für extrem hohe Anforderungen; die induktionsgehärteten Schneiden erreichen einen Härtewert von 63 - 65 HRC. Präzisionsgelenk mit Schraubsystem, exakte und spielfreie Ausrichtung der Schneiden, reflektionsfreie Oberfläche, Doppelblattfeder aus rostfreiem Stahl. Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus ableitfähigem, rutschfestem Material.

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Schneidwerte			Gewicht g
				Draht weich	mm mittel	Ø hart	

Seitenschneider

mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf

3-961-15	120	10	mit Schneidwate	1,3	0,8	0,5	75
3-963-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	1,3	0,7	-	75



3-961-15

Seitenschneider

mit schmalem, spitzem Zangenkopf

3-964-15	120	10	mit Schneidwate	1,2	1,0	0,5	75
3-966-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	1,0	0,8	-	75



3-967-15



3-964-15

Seitenschneider


mit schmalem, spitzem und ausgespartem Zangenkopf

3-967-15	120	10	mit Schneidwate	0,8	0,6	-	75
3-969-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	0,8	-	-	75


Seitenschneider

mit abgerundetem Zangenkopf

3-971-15	125	12,5	mit Schneidwate	1,6	1,0	0,5	80
3-973-15	125	12,5	völlig ohne Schneidwate	1,6	0,8	-	80



3-981-15



3-971-15

Spitzschneider

mit schmalem, spitzem und abgesetztem Zangenkopf,
mit einstellbarer Anschlagsschraube

3-981-15	135	10	völlig ohne Schneidwate	0,8	0,6	-	80
----------	-----	----	----------------------------	-----	-----	---	----

Drahthalter für Seitenschneider

3-999-1	3-961-15 bis 3-969-15 (10 mm Kopfbreite)						9
3-999-2	3-971-15 bis 3-973-15 (12,5 mm Kopfbreite)						9

Rundzange

äußerst schlank

3-991-15	130	10	mit kurzen, glatten Backen				75
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----

Flachzange

äußerst schlank

3-992-15	130	10	mit kurzen, glatten Backen				75
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----

Spitzzange

äußerst schlank

3-996-15	140	10	mit langen, glatten Backen				80
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----



3-992-15



3-991-15



3-999



3-996-15