


The upper annotations that, with the acceptance of this drawing, are in addition to what is stated in accordance with the drawing in responsible for the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.

This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without our prior written approval.

Technische Daten/ technical data	:	Akkupack/ batterypack
Chemie/ chemistry	:	Lithium Ion
Zellenzahl/ no. of cells	:	2 Zellen/ cells ICR18650 LGC B4 ; 1S2P
Kapazität/ capacity	:	nom. 5200mAh discharge at 0.2C min. 5000mAh discharge at 0.2C  ta:20°C; EV(Discharge End Voltage): 2.75V per cell
Innenwiderstand/ impedance	:	< 80mOhm (battery and safetyboard)
Nominalspannung/ nominal voltage	:	3.7V
Standard Ladespannung/ standard charge voltage	:	4.2V±1%
Standard Entladespannung/ standard discharge voltage	:	2.75V
Nominaler Ladestrom/ nominal charge current	:	0.5C
Maximaler Ladestrom/ maximum charge current	:	3000mA (limited by safetyboard)
Ladeendstrom/ charge end current	:	0.01C recommended
Maximaler Entladestrom/ maximum discharge current	:	3000mA (limited by safetyboard)
Anwendungstemperaturbereich/ ambient temperature range	:	0°C...+45°C charge -20°C...+60°C discharge -20°C...+30°C storage max. 1 year -20°C...+45°C storage max. 3months
Selbstentladung/ self discharge	:	≤ 5% / month at20°C ≤ 10% / month at30°C ≤ 20% / month at40°C
Standards/	:	UN 3480, Subsection 38.3 All cells and batterypacks type tested according to UN manual of test and criteria subsection 38.3

Technische Daten/  
technical data : Sicherheitsschaltung/  
safety board

Überladeschutzspannung/ over charge voltage detection	:	4.25V±25mV per cell
Wiedereinschaltspannung/ over charge release voltage	:	4.05V±50mV per cell
Entladeabschaltspannung/ over discharge detection voltage	:	2.5V±62mV per cell
Wiedereinschaltspannung/ over discharge release voltage	:	2.85V±250mV per cell
Nominaler Lade/Entladestrom/ nominal operating current	:	3A
Entlade Abschaltstrom/ discharge cut off current	:	8.5A± 2A
Kurzschlusschutz/ short circuit protection	:	gegen äußeren Kurzschluss/ against external short circuit
Temperaturumschalter/ temperature switch	:	---
MOSFET	:	in Masse in Gnd
Rückstellkriterium/ release condition	:	Last trennen, Aktiv nach Anladen/ cut load, release after charging up
Nettogewicht/ net weight	:	ca./ approx. 100g
Leiterplattenmaterial/ pcb material	:	FR4
Standards	:	CE



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry		Zut. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
		2015	Datum/Date	Name	
		Erstellt/ Drawn by	26.06.	JH	
		Zeichnungsname/Drawing name Li-Ion Battery 3.7V 5200mAh with safetyboard			
		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number			Blatt/ Sheet
		2447-3005-520			1
V1	updated datasheet	21.09.17	MSI	Ersatz für/Replaced by	
Version	Anderung/Change	Datum/Date	Name	Ersatz durch/Replacement through	

