


AL1333



IO-Link master met EtherCat-interface

IO-Link Master DL EC 8P IP69K



Toepassingsgebied	
Applicatie	hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage
Ringnetwerk functionaliteit	veldbus interface
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	20...28 DC; (US; naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA]	300...3900; (US)
Beschermklasse	III
sensorvoeding US	
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3,6



IO-Link master met EtherCat-interface

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

In- / uitgangen	
Totaal aantal in- en uitgangen	16; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 16; Aantal digitale uitgangen: 8
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Schakelniveau High [V]	11...28
Schakelniveau Low [V]	0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja
Uitgangen	
Aantal digitale uitgangen	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Stroombelasting per uitgang [mA]	200
Kortsluitvast	ja
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10; 100
Protocol	EtherCAT
Fabrieksinstellingen	MAC-adres: zie typeplaatje
Ethernet - Internet of Things	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10; 100
Protocol	TCP/IP JSON
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 169.254.x.x
	Subnetmask: 255.255.0.0
	Gateway IP-adres: 0.0.0.0
	MAC-adres: zie typeplaatje
IO-Link Master	
Type overdracht	COM 1 / COM 2 / COM 3
IO-Link revisie	1.1
Aantal poorten Class A	8
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90
Beschermklasse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)
Vervuilingsgraad	2



IO-Link master met EtherCat-interface

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [jaren]		90

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		394,5
Materialen	behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L)	

Toebehoren		
Toebehoren (meegeleverd)	Beschermkapje: 1 x M12, roestvast staal, E12542	


Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensorvoeding (US) L+
2	Digitale ingang
3	Sensorvoeding (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	niet in gebruik

Connector: M12



Elektrische aansluiting - voedingsspanning

X31

1	+ 24 V DC (US)
2	niet in gebruik
3	GND (US)
4	niet in gebruik


Connector: M12

AL1333



IO-Link master met EtherCat-interface

IO-Link Master DL EC 8P IP69K



Elektrische aansluiting - Ethernet

EtherCAT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	niet in gebruik

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	niet in gebruik

Connector: M12

